

Technische Daten:					
	Warenkorb [Ø/H/Beladung] [mm/mm/kg]	Drehzahl [min-1]	Heizleistung [kVA]	Spannung [V/Hz]	Maße B x T x H [mm]
TZ 5	180/120/2	550-1400	0,8	230/50	470x400x580
TZ 10	270/190/5	700-1100	2,1	230/50	700x500x950
TZ 25	380/250/15	500-800	4,1	400/50	710x690x1100
TZ 30	220/180/10	500-1400	1,3	230/50	475 x 630 x 915
TZ 100	430/280/50	300-1000	3	400/50	670 x 900 x 1035



Entgraten - Verrunden - Schleifen - Glätten - Polieren



Trocknungszentrifugen
für die fleckenfreie Trocknung der Werkstücke nach dem Gleitschleifen

Trocknungszentrifugen TZ 5, TZ 10 und TZ 25

zum Trocknen von schüttbaren Massenteilen

- stabiles Zentrifugengehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Deckel und wasserführende Bereiche in Edelstahl
- Rotor zur Aufnahme von Körben
- stufenlose Drehzahlregelung
- thermostatisch regelbare Heißluft-Temperatur
- Sicherheitsverriegelung des Zentrifugendeckels
- Zeitschaltuhr 1 - 60 min
- Filtersäcke



Neben Schüttgut können auch empfindliche Teile in Sonderkörben getrocknet werden.
Spezielle Ausführungen der Körbe, Siebe und Adapter auf Anfrage

Trocknungszentrifugen TZ 30 und TZ 100

zum Trocknen von schüttbaren Massenteilen

- stabilem Zentrifugengehäuse aus lackiertem Stahlblech mit frontseitiger Wartungsöffnung und VA-Tischplatte (ohne Bodenverankerung aufstellbar)
- Rotor zur Aufnahme von Körben
- stufenlose Drehzahlregelung
- thermostatisch regelbare Heißluft-Temperatur
- elektronische Stillstandsüberwachung
- Sicherheitsverriegelung des Zentrifugendeckels
- Zeitschaltuhr



größere Trocknungszentrifugen auf Anfrage